

## Kabelschuhe lötfrei Ringform isoliert mit Nylon (nicht genormt)

SY = Polyamid (NYLON) -105°C

Artikelnummer	Leiterquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	Kenn- farbe	Abmessung in mm					
			d	B	L	F	D	E
SY 80A2-0,5	0,10-0,50	gelb	2,2	5,0	16,5	6,0	2,3	8,0
SY 80A2,5-0,5	0,10-0,50	gelb	2,7	5,0	16,5	6,0	2,3	8,0
SY 80A3-0,5	0,10-0,50	gelb	3,2	5,0	16,5	6,0	2,3	8,0
SY 81A3,5-0,5	0,10-0,50	gelb	3,7	6,0	19,0	8,0	2,3	8,0
SY 81A4-0,5	0,10-0,50	gelb	4,3	6,5	19,25	8,0	2,3	8,0
SY 81A5-0,5	0,10-0,50	gelb	5,3	8,0	20,0	8,0	2,3	8,0
SY 03A2-1	0,50-1,50	rot	2,2	6,0	20,0	6,0	4,1	10,5
SY 03A2,5-1	0,50-1,50	rot	2,7	6,0	20,0	6,0	4,1	10,5
SY 03A3-1	0,50-1,50	rot	3,2	5,5	17,5	4,3	4,1	10,5
SY 03A3,5-1	0,50-1,50	rot	3,7	5,5	17,5	4,3	4,1	10,5
SY 04A3,5-1	0,50-1,50	rot	3,7	6,6	20,4	6,6	4,1	10,5
SY 54A4-1	0,50-1,50	rot	4,3	6,6	20,4	6,6	4,1	10,5
SY 04A4-1	0,50-1,50	rot	4,3	8,0	21,8	7,3	4,1	10,5
SY 04A5-1	0,50-1,50	rot	5,3	8,0	21,8	7,3	4,1	10,5
SY 05A5-1	0,50-1,50	rot	5,3	10,0	23,6	8,1	4,1	10,5
SY 05A6-1	0,50-1,50	rot	6,0	10,0	23,6	8,1	4,1	10,5
SY 58A6-1	0,50-1,50	rot	6,4	11,6	27,5	11,2	4,1	10,5
SY 58A8-1	0,50-1,50	rot	8,4	11,6	27,5	11,2	4,1	10,5
SY 58A10-1	0,50-1,50	rot	10,5	13,7	31,5	14,2	4,1	10,5
SY 59A10-1	0,50-1,50	rot	10,5	16,5	30,5	12,25	4,1	10,5
SY 60A13-1	0,50-1,50	rot	13,0	19,6	36,4	16,0	4,1	10,5


Bandware auf Anfrage



**Albert  
Schäfer  
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH  
Forststraße 154  
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0  
Telefax: 0711 633037-29  
eMail: verkauf@albert-schaefer.de



Artikelnummer	Leiterquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	Kenn- farbe	Abmessung in mm					
			d	B	L	F	D	E
SY 59A3-2,5	1,50-2,50	blau	3,2	6,6	20,6	6,3	4,5	11,0
SY 60A3-2,5	1,50-2,50	blau	3,2	8,5	23,0	7,8	4,5	11,0
SY 59A3,5-2,5	1,50-2,50	blau	3,7	6,6	20,6	6,3	4,5	11,0
SY 60A3,5-2,5	1,50-2,50	blau	3,7	8,5	23,0	7,8	4,5	11,0
SY 08A4-2,5	1,50-2,50	blau	4,3	8,5	23,0	7,8	4,5	11,0
SY 60A4-2,5	1,50-2,50	blau	4,3	6,6	20,6	6,3	4,5	11,0
SY 08A5-2,5	1,50-2,50	blau	5,3	8,5	23,0	7,8	4,5	11,0
SY 09A5-2,5	1,50-2,50	blau	5,3	9,5	22,9	7,3	4,5	11,0
SY 09A6-2,5	1,50-2,50	blau	6,0	11,0	22,9	7,3	4,5	11,0
SY 10A6-2,5	1,50-2,50	blau	6,4	12,0	28,0	11,0	4,5	11,0
SY 62A8-2,5	1,50-2,50	blau	8,4	12,0	28,0	11,0	4,5	11,0
SY 51A10-2,5	1,50-2,50	blau	10,5	13,6	31,7	13,9	4,5	11,0
SY 51A12-2,5	1,50-2,50	blau	13,0	19,2	36,4	16,0	4,5	11,0
SY 24A16-25	1,50-2,50	blau	17,0	27,0			4,5	
SY 55A3-6	4,00-6,00	gelb	3,2	9,5	26,7	8,0	6,6	14,0
SY 55A3,5-6	4,00-6,00	gelb	3,7	9,5	26,7	8,0	6,6	14,0
SY 55A4-6	4,00-6,00	gelb	4,3	7,4	26,7	8,0	6,6	14,0
SY 56A4-6	4,00-6,00	gelb	4,3	9,5	26,7	8,0	6,6	14,0
SY 12A5-6	4,00-6,00	gelb	5,3	9,5	26,7	8,0	6,6	14,0
SY 11A5-6	4,00-6,00	gelb	5,3	7,4	26,7	25,1	6,6	14,0
SY 14A6-6	4,00-6,00	gelb	6,4	12,0	32,7	12,7	6,6	14,0
SY 15A8-6	4,00-6,00	gelb	8,4	15,0	34,9	13,4	6,6	14,0
SY 17A10-6	4,00-6,00	gelb	10,5	15,0	34,9	13,4	6,6	14,0
SY 17A12-6	4,00-6,00	gelb	13,0	19,2	39,6	16,0	6,6	14,0

